



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																								
A	Zeichnung/Drawing:													A																																																							
B	BNC M L±2 % BNC M 													B																																																							
C	Schaltplan/Wiring diagram:													C																																																							
D	 Konstruktion/Construction: Geflecht/Braid 32*0.10 mm CCS Kabelmantel/Jacket: Ø6.0±0.2 mm PVC  Schirmung/Shielding 15*0.025 Al-Folie/foil Isolation/Insulation Ø3.65 mm FPE Innenleiter/Conductor Ø0.60 mm CCS Aufdruck/Imprint: RG-59 75 Ohm coaxial cable double shielded													D																																																							
E														E																																																							
F	<table><tr><td rowspan="16"></td><td>Nr. / No.</td><td>Kabellänge / cable length (m)</td><td>Verpackung / Packaging</td></tr><tr><td>50413</td><td>0.5</td><td>bulk</td></tr><tr><td>50423</td><td>1.0</td><td>bulk</td></tr><tr><td>27341</td><td>1.0</td><td>SB</td></tr><tr><td>33772</td><td>1.0</td><td>PL</td></tr><tr><td>50046</td><td>2.0</td><td>bulk</td></tr><tr><td>33773</td><td>2.0</td><td>PL</td></tr><tr><td>27086</td><td>2.0</td><td>SB</td></tr><tr><td>33774</td><td>3.0</td><td>PL</td></tr><tr><td>50424</td><td>3.0</td><td>bulk</td></tr><tr><td>71540</td><td>3.0</td><td>SB</td></tr><tr><td>27114</td><td>5.0</td><td>SB</td></tr><tr><td>50074</td><td>5.0</td><td>bulk</td></tr><tr><td>33776</td><td>10.0</td><td>PL</td></tr><tr><td>27115</td><td>10.0</td><td>SB</td></tr><tr><td>50075</td><td>10.0</td><td>bulk</td></tr><tr><td>50134</td><td>20.0</td><td>bulk</td></tr><tr><td>53413</td><td>0.5</td><td>SB</td></tr></table> Video Verbindungskabel BNC (RG59) zur Übertragung von analogen Videosignalen z.B. für Sicherheitskameras Video connection cable BNC (RG59) for transferring analogue video signals e.g. for security cameras - Anschlüsse: 2x BNC-Stecker, vernickelt - Kabeltyp: Koaxialkabel; RG59 - Impedanz: 75 Ohm - Konformität: RoHS, REACh - Connections: 2x BNC male, nicke-plated - Cable type: coaxial cable; RG59 - Impedance: 75 Ohm - Conformity: RoHS, REACh														Nr. / No.	Kabellänge / cable length (m)	Verpackung / Packaging	50413	0.5	bulk	50423	1.0	bulk	27341	1.0	SB	33772	1.0	PL	50046	2.0	bulk	33773	2.0	PL	27086	2.0	SB	33774	3.0	PL	50424	3.0	bulk	71540	3.0	SB	27114	5.0	SB	50074	5.0	bulk	33776	10.0	PL	27115	10.0	SB	50075	10.0	bulk	50134	20.0	bulk	53413	0.5	SB	F
	Nr. / No.	Kabellänge / cable length (m)	Verpackung / Packaging																																																																		
	50413	0.5	bulk																																																																		
	50423	1.0	bulk																																																																		
	27341	1.0	SB																																																																		
	33772	1.0	PL																																																																		
	50046	2.0	bulk																																																																		
	33773	2.0	PL																																																																		
	27086	2.0	SB																																																																		
	33774	3.0	PL																																																																		
	50424	3.0	bulk																																																																		
	71540	3.0	SB																																																																		
	27114	5.0	SB																																																																		
	50074	5.0	bulk																																																																		
	33776	10.0	PL																																																																		
	27115	10.0	SB																																																																		
	50075	10.0	bulk																																																																		
50134	20.0	bulk																																																																			
53413	0.5	SB																																																																			
G														G																																																							
H														H																																																							
I	<table><tr><td colspan="2">Änderungen</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Bezeichnung</td><td>Blatt</td></tr><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>09.07.2019</td><td>tf</td><td rowspan="2">AVK 146</td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.:</td><td>09.07.2019</td><td>tf</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td colspan="2"></td><td rowspan="2">Zeichnungs-Nr.:</td></tr><tr><td colspan="3">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td colspan="2"></td><td>von</td></tr></table>													Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	Datum	Name	gez.:	09.07.2019	tf	AVK 146			gepr.:	09.07.2019	tf			Norm:			Zeichnungs-Nr.:	Änderungen vorbehalten / Subject to change					von	I																										
Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt																																																																
Datum	Name	gez.:	09.07.2019	tf	AVK 146																																																																
		gepr.:	09.07.2019	tf																																																																	
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:																																																																
Änderungen vorbehalten / Subject to change						von																																																															
J														J																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																								